

使用说明书

智能指纹蓝牙锁

P102FB系列



为保证获得管理权限
请尽快安装APP并注册智能锁!

CE/FCC/PSE/ROHS/SGS
东莞小盾智能科技有限公司

目录

一 首次使用

- 1.1 首次使用
- 1.2 任意开锁

二 操作说明

- 2.1 录入管理员指纹
- 2.2 录入用户指纹
- 2.3 删除所有指纹
- 2.4 开锁操作

三 其它说明

- 3.1 声光提示
- 3.2 技术参数
- 3.3 APP软件



USB充电口

一、首次使用

1.1首次使用

新锁出厂时已经内置原装可充电锂电池，首次使用时，只需要将插入USB（面板底部）线进行充电2小时即可工作。

1.2任意开锁

新锁出厂时未录入任何指纹，用户按压任意指纹即可开锁。

本指纹锁共可录入10个指纹，其中第1个默认为管理员。

二、操作说明

2.1 录入管理员指纹（第一个指纹默认为管理员）

- 1) 长按指纹片约3秒，直到绿灯闪亮并听到“嘀...”短响后松开。
- 2) 5秒内把管理员指纹成功录入4次即可，会听到“嘀-”长响。
- 3) 每次录入时，嘀一声并绿灯闪一次表示成功，嘀两声/红灯闪两次表示录入失败，需继续录入累计4次合格为止。

2.2 录入普通用户指纹（最多可录入9个）

- 1) 长按指纹片约3秒，直到绿/红灯闪亮并听到“嘀...”间断短响。
- 2) 5秒内把管理员指纹输入验证，成功会听到“嘀-”长响一声。
- 3) 此时，输入用户的指纹，需录入4次合格指纹方可成功。
- 4) 每次录入时，嘀一声并绿灯闪一次表示成功，嘀两声/红灯闪两次表示录入失败，需继续录入累计4次合格为止。

2.3 删除所有指纹（包括管理员）

- 1) 长按指纹片约6秒，直到红灯闪亮并听到“嘀-”间断长声。
- 2) 5秒内把管理员指纹输入验证，成功会听到“嘀-”长响。
- 3) 此时，所有指纹被删除成功，任意指纹可开锁。

2.4 开锁（指纹开锁和蓝牙开锁）

- 1) 轻按指纹约0.5秒，绿灯亮及“嘀-”长声，开锁成功。
- 2) 打开手机APP，点击开锁，绿灯亮及“嘀-”长声，开锁成功。

*管理员离开：安装APP并注册该锁，内有恢复出厂服务。

*APP蓝牙连接注册密码：8888。

三、其它说明

3.1 声光提示

序号	名称	声/光提示	含义
1	开锁	嘀-长响 蓝灯长亮	开锁成功
2	操作成功	嘀-长响 蓝灯长亮	操作正确，开锁/注册成功
4	错误	嘀嘀 双响 红灯闪亮	操作错误，输入无效
5	电量不足	嘀 嘀 嘀 三音	电量不足，请充电

说明1：当电量不足提示到电池耗尽还可开锁50次左右，请尽快充电。

3.2 技术参数

工作电压	DC3.3-4.2V
电池规格	80MAH可充电锂电池（充电时间约2小时）
待机电流	≤15uA
最大电流	≤35mA
电池寿命	充电1次可以持续使用4-6个月，可开锁2000次以上
工作温度	-5°C至50°C
相对湿度	20%至80%
组成材质	锌合金/ABS
安装孔径	适用于直径16mm-19mm
板厚要求	>0.5mm
认证检测	CE/FCC/PSE/ROHS/盐雾测试

3.3 APP软件

智能锁APP自助管理：注册、蓝牙开锁、恢复出厂等


请扫描以下二维码下载APP。（注册密码：8888）



APP
下载

东莞小盾智能科技有限公司
中国广东省东莞市万江街道新和盛丰路16号2栋302室
电话：0769-28826779
传真：0769-28826079
网址：http://www.dgsdun.com www.sdun.cn

产品装配图：



配件清单：

- ① 锁体 x1
- ② 内面板座 x1
- ③ 门板
- ④ 内面板固定螺丝 x2 (PA3.0*10 木门专用)
- ⑤ 外面板盖 x1
- ⑥ 锁体固定螺丝 x2 (PA3.5*16 木门专用)
- ⑦ L型挡片 x1 (M3.0 铁门专用)
- ⑧ 锁体固定螺丝 x2 (PA3.5*12 木门专用)
- ⑨ 柜体板

注意：多个锁同时安装时，若指纹锁处于出厂状态，即未录入指纹时，则相互之间的锁芯或面板可以混合搭配使用，若已经被录入指纹，则此锁芯和面板只能一一对应使用。

安装步骤：

1. 先在门板上开孔，参看开孔图。
2. 按图所示把相关配件装配上紧。

注意事项：

- 要注意L挡片与锁舌的安装高度，一般L挡片底部应与锁舌 预留1-2MM间隙。
- 门板适用厚度(>0.5mm) 通过使用垫片来适应不同门板厚度的安装。
- 密码锁出厂用户初始密码为 3。
- 多个锁安装时，若初始密码(3)未被改动，则相互之间的锁芯或面板可以混合搭配使用，若初始密码已经被改，则此锁芯和面板只能一一对应使用。

详细说明请参看APP帮助文件



小盾
微信
公众号



APP
下载

产品尺寸图

